


BOBRICK**Technischen Daten**

KLUTCH MOBILGERÄTEHALTERUNG

B-635



Patentiert, zum Patent angemeldet

**MATERIAL:**

Rückplatte – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 2,0 mm, matt geschliffen, mit zwei 6,4-mm-Edelstahlbolzen (1/4\"), Gewindebolzen und zwei aufgeklebten Gummistreifen

Formplatte – Edelstahl X5 CrNi 14/10 (1.4301), 2,0 mm dick, matt geschliffen

Fach – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm, matt geschliffen, zwei aufgeklebte Gummistreifen innen und zwei aufgeklebte Gummipunkt außen

Haken – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2-mm-Blechflansch, matt geschliffen, mit Gewindestiften, Frontplatte aus Edelstahl, 3,0 mm, matt geschliffen

Torsionsfedern – Edelstahl 1.4319, Drahtdurchmesser 0,6 mm (0,024\"), passiviert

Rohre – Aluminium-Gewindestange 1/2\"

INSTALLATION:

Die Rückplatte mit Blechschrauben über die durch ein „S“ gekennzeichneten Punkte an der Wand befestigen. Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Anschließend wird die Einheit mit Blechschrauben befestigt. Bei anderen Wandoberflächen sind Faserstopfen oder Spreizdübel für den Gebrauch mit Blechschrauben (nicht mitgeliefert) zu verwenden. Bei Trennwänden aus Spanplatten oder einem anderen Vollmaterial sind Durchgangsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben zu beschaffen. Falls zwei Einheiten mit Ihren Rückseiten gegeneinander befestigt werden, sind aufgrund der Stärke der Trennwand Gewindehülsen und Maschinenschrauben zu verwenden.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Maße Mobilgeräthealterung zur Wandmontage: 190 mm (7-1/2\") B x 229 mm (9\") H x 60 mm (2-3/8\") T.

Mobilgeräthealterung zur Wandmontage, Frontplatte aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen. Rückplatte aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Innenhalterung und Haken aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Die Rückplatte wird mit Edelstahl-Blechschrauben an der Wand befestigt. Frontplatte und Fach werden zusammen an der Rückplatte angebracht und mit den Gewindehülsen befestigt. Der Haken wird auf den Gewindehülsen angebracht und als Diebstahlschutz mit Gewindestiften befestigt. Die aufgeklebten Gummibänder an der Rückplatte und am Fach verhindern, dass Laptops oder andere Geräte versehentlich aus dem Produkt rutschen.

Mobilgeräthealterung Modell B-635 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.